

Boletim Técnico

Teckwrap 190 Series - Satin Metallic

Vinil Calandrado High Grade

| | |
|---|--|
| Espessura do filme | 0,12mm |
| Espessura do filme com liner | 0,28mm |
| Filme | Vinil Calandrado Premium Multicamada |
| Adesivo | Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free. |
| Liner | Papel Kraft branco revestido de Polietileno |
| Indicação de aplicação | Envolvimento completo em superfícies com curvas moderadas |
| Estabilidade Dimensional | Encolhimento menor que 2% |
| Resistência à tração | MD:29.5 / CD:24.8 N/mm ² - Velocidade 200mm/min (Método de Teste: ASTM D882-02) |
| Método de Aplicação Recomendado: | Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento. |
| Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória) | 95° |
| Cuidados após aplicação: | Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes. |
| Larguras | 1,52m em rolos de 18m - 27,3m ² |
| Armazenamento | <p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p> |

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.



Boletim Técnico


Teckwrap 190 Series - Satin Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8



SID

TECKWRAP™