

Boletim Técnico

Teckwrap 190 Series SL - Candy Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Espessura do filme	0,12mm
Espessura do filme com liner	0,32mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
Liner	Papel Kraft branco revestido de silicone - 145g
Indicação de aplicação	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
Resistência à ruptura	22.7 N/10mm Método de teste: ASTM D3759/D3759M-057.4 N/10mm (em média)
Método de Aplicação Recomendado:	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	110°
Cuidados após aplicação:	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,3m ²
Armazenamento	Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.



Boletim Técnico


Teckwrap 190 Series SL - Candy Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8



SLD

TECKWRAP™